

Conversations face à face • écoute de la télévision • écoute dans la voiture • petits groupes et autres

PKT D1


Amplificateur Personnel Pocketalker™




Le Pocketalker® Ultra amplifie le son d'une façon claire et facile pour qu'il soit plus facile à comprendre. 200 heures de durée de vie des piles permettent un fonctionnement de longue durée. Chaque Pocketalker® Ultra comprend un microphone sensible enfichable ; et pour les téléspectateurs : un câble d'extension pour écouter la télévision. Vous pouvez utiliser le Pocketalker® Ultra avec une quantité très variée d'écouteurs ou un dispositif d'aide à l'audition équipé d'écouteurs à boucle d'induction à porter autour du cou. Avec l'adaptateur optionnel Telelink, les auditeurs peuvent utiliser le Pocketalker® Ultra pour amplifier les conversations téléphoniques jusqu'à un niveau d'écoute confortable.

Amplificateur Personnel Pocketalker™

Amplificateur PKT D1



Vue du dessus du Pocketalker



Vue de face du Pocketalker

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensions : | 85,8 mm x 56,6 mm x 22,3 mm (3,38 po long. x 2,23 po larg. x 0,88 po prof.) (Excluant la pince de ceinture ou le microphone) |
| Poids : | 70,9 g (2,5 oz) (avec les piles et le microphone) |
| Couleur/matériau : | Boîtier gris argent en plastique ABS/polycarbonate moulé. |
| Type de piles : | Deux piles alcalines 1,5 V (AAA) |
| Durée des piles : | Jusqu'à 200 heures (utilisation type) Indicateur de piles faibles : le voyant rouge du dessus clignote. |
| Microphone : | Microphone omnidirectionnel à électret dans un boîtier avec mousse pare-vent et prise mono de 3,5 mm. |
| Commande de tonalité : | Bouton rotatif externe permettant à l'utilisateur d'optimiser l'écoute. |
| Commande de volume : | Bouton rotatif externe avec interrupteur MARCHÉ-ARR T. |
| Prise de microphone : | Mini-fiche de 3,5 mm, mono, plaquée or. |
| Prise de casque d'écoute : | Mini-fiche de 3,5 mm, mono, plaquée nickel. |
| Accessoires : | Pince de ceinture : permet à l'utilisateur de porter l'appareil à la ceinture. Cordon: permet à l'utilisateur de porter l'appareil autour du cou. Rallonge pour écoute de la télévision : allonge le microphone jusqu'à 3,6 m (12 pi) Écouteurs Optionels: Mini écouteur, simple (EAR 013) Mini écouteurs doubles (EAR 014) Écouteur à grande amplitude; simple (EAR 008) Casque d'écoute léger (HED 021) Casque d'écoute à grande amplitude (HED 026) Sautoir à induction (NKL 001) |
| Homologations : | CE, WEEE, RoHS3; Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU |
| Garantie : | 5 ans, pièces et main-d'œuvre* (90 jours sur les accessoires) |

Caractéristiques électriques (réf. 1 kHz)

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sortie de Puissance : | 50 mW(max) en 16 ohms |
| Commande automatique de gain: | Limite les niveaux de sortie maximum. |
| Distorsion : | 1 % THD (max.) |

Réponse de fréquence

| | |
|--|---|
| Signal sonore sur position haute: | 11dB augmente à 5 kHz, 8 dB coupure à 400 Hz. |
| Signal sonore sur position intermédiaire: | 0 dB augmente à 5 kHz, 4 dB coupure à 400 Hz. |
| Signal sonore sur position basse: | 3 dB augmente à 5 kHz, 4 dB coupure à 400 Hz. |

* garantie de 90 jours pour les accessoires.

NOTE : LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE CHANGEES SANS AVIS PREALABLE.

Amplificateur Personnel Pocketalker™

Spécifications acoustiques : valeurs typiques (ANSI S3.22-1987)

Ecouteur léger, HED 021 : (avec accoupleur 6cc)

| Test | Signal sonore élevé | Signal sonore intermédiaire | Signal sonore bas |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| SSPL90 | 121,4 dB. | 120,6 dB. | 120,1 dB. |
| HF Ave (SSPL90) | 119,3 dB. | 118,9 dB. | 118,4 dB. |
| HF Ave gain maximum (50 dB) | 39,3 dB. | 36,5 dB. | 32,3 dB. |
| Gain de référence de test | 39,5 dB. | 36,7 dB. | 32,3 dB. |

Ecouteur à gamme étendue, HED 026 : (avec accoupleur 6cc)

| Test | Signal sonore élevé | Signal sonore intermédiaire | Signal sonore bas |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| SSPL90 | 121,8 dB. | 122,0 dB. | 122,5 dB. |
| HF Ave (SSPL90) | 120,9 dB. | 120,5 dB. | 119,3 dB. |
| HF Ave gain maximum (50 dB) | 41,9 dB. | 38,9 dB. | 33,9 dB. |
| Gain de référence de test | 42,2 dB. | 39,1 dB. | 34,0 dB. |

Ecouteur à gamme étendue, EAR 008 : (avec accoupleur 6cc)

| Test | Signal sonore élevé | Signal sonore intermédiaire | Signal sonore bas |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| SSPL90 | 120,9 dB. | 120,7 dB. | 120,9 dB. |
| HF Ave (SSPL90) | 116,7 dB. | 116,5 dB. | 116,2 dB. |
| HF Ave gain maximum (50 dB) | 37,3 dB. | 34,8 dB. | 30,8 dB. |
| Gain de référence de test | 37,6 dB. | 35,0 dB. | 30,9 dB. |

Mini écouteur unique EAR 013 : (avec accoupleur 2cc)

| Test | Signal sonore élevé | Signal sonore intermédiaire | Signal sonore bas |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| SSPL90 | 123,5 dB. | 123,5 dB. | 123,5 dB. |
| HF Ave (SSPL90) | 117,8 dB. | 117,7 dB. | 117,5 dB. |
| HF Ave gain maximum (50 dB) | 38,6 dB. | 36,5 dB. | 32,7 dB. |
| Gain de référence de test | 39,4 dB. | 37,1 dB. | 33,1 dB. |

Mini écouteur de type earbud double, EAR 014 : (avec accoupleur 2cc)

| Test | Signal sonore élevé | Signal sonore intermédiaire | Signal sonore bas |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| SSPL90 | 120,8 dB. | 120,9 dB. | 121,1 dB. |
| HF Ave (SSPL90) | 109,1 dB. | 109,0 dB. | 108,9 dB. |
| HF Ave gain maximum (50 dB) | 30,3 dB. | 28,4 dB. | 25,3 dB. |
| Gain de référence de test | 31,0 dB. | 28,7 dB. | 24,8 dB. |

Note: Le Pocketalker® Ultra n'est pas vendu, annoncé ou destiné à être utilisé comme un dispositif personnel d'aide à l'audition. William Sound recommande à toute personne ayant des problèmes d'audition de consulter un médecin/audiologiste pour en déterminer la cause avant d'utiliser ce dispositif.

NOTE : LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE CHANGEES SANS AVIS PREALABLE.

Amplificateur Personnel Pocketalker™

Spécifications pour appel d'offres:

Le Pocketalker® Ultra de Williams Sound Corp, modèle PKT D1 est protégé par un boîtier en plastic ABS couleur argent résistant aux impacts avec un compartiment de piles amovibles. Il mesure 90 mm x 55 mm x 20 mm. Le Pocketalker® Ultra fonctionne avec deux piles AAA et pendant 100 heures sans arrêt avec des piles alcalines jetables. Le niveau de sortie maximum du Pocketalker® Ultra est de 130 dB avec un écouteur EAR 013 et il est muni d'un AGC (limiteur) non ajustable et bouton de réglage du signal sonore rotatif externe. Le Pocketalker® Ultra est doté d'un contrôle de volume rotatif branché/débranché et d'un voyant lumineux rouge qui clignote lorsque les piles sont épuisées. Il possède une prise de microphone mono 3,5 mm et une prise d'écouteur. Le Pocketalker® Ultra peut être utilisé avec une fixation de ceinture pour pouvoir l'utiliser en mode mains libres et un cordon de connexion sur la partie inférieure du boîtier. Il est garanti pendant cinq ans sauf pour les écouteurs, les piles, les chargeurs, la fixation de ceinture et les autres accessoires. Le Pocketalker® Ultra doit être le modèle PKT D1 de Williams Sound Corp.

Domestic Sales

Williams AV
10300 Valley View Rd
Eden Prairie, MN 55344
Ph: 800-328-6190 / 952-943-2252
FAX: 952-943-2174
Email: info@williamsav.com
Web: www.williamsav.com

International Sales

International Sales Department
Williams AV
10300 Valley View Rd
Eden Prairie, MN 55344 USA
Phone: +1 952 943 2252
Fax: +1 952 943 2174
Email: info@williamsav.com
Web: www.williamsav.com

WILLIAMS AV
info@williamsav.com / www.williamsav.com
800-843-3544 / INTL: +1-952-943-2252